

# Montagevejledning

april 2022



## GERA Trinlydsmåtte TDZ 6/5 mm 19 dB

<b>Anvendelse</b>	Trinlydsdæmpning af vandrette gulvflader.
<b>Materiale</b>	Trinlydsmåtterne er fremstillet af polyetylen skum, uden brug af FCKW / HFCKW, Anvendelig i levnedsmiddelindustrien
<b>Mål</b>	Trinlydsmåtterne leveres i ruller i plastposer. Længde = 75,00 m    Bredde = 1,50 m    F = 112,5 m <sup>2</sup> Kanterne er udført som skarpe kanter.
<b>Udlægning</b>	Underlaget skal være renfejlet og grove ujævnheder fjernet Større spring mellem dækelementer elimineres. Trinlydsmåtterne rulles plant ud, stødes sammen eller overlappes med min 50 mm Ved direkte stød tapes måtterne i fuld længde med en egnet tape. Ved overlap fastholdes måtterne med tape strimler pr. ca. 1 m. Trinlydsmåtterne skæres stramt til op mod tilstødende bygningsdele, der monteres kantbånd mod alle lodrette bygningsdele. Efter endt montage påses at måtter og kantbånd er monteret og fastholdt, således at slidlagsmaterialet ikke kan komme i kontakt med øvrige bygningsdele. Dette kontrolleres løbende under arbejdets udførelse. Materiale kan bearbejdes med almindeligt håndværktøj. Affald sorteres og håndteres som almindeligt bygningsaffald